品番: EA824CP-5.0

品名: 5.0x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)				
カタログ価格	1,050円(税抜)/1,155円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/12 00:07現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0923ページ				







仕様

メーカー	大西工業	型番	020-050
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の 穴あけ用	刃先径	5.0mm
全長	122mm	有効長	62mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	26g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.