

品番：EA824CP-5.1

品名：5.1x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/21 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の切削刃を有する。HSSは高温での硬さや酸化特性の面で、鋼に比べて、タンガスタム・コバルト・バナジウムなどの合金成分を含有し、焼入れ焼戻し熱処理を施した後、研磨により表面を滑らかにする。また、研磨後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-051
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	5.1mm
全長	122mm	有効長	64mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	26g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.