

品番：EA824CP-7.0

品名：7.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/29 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するHSSとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや磨削性・耐摩耗性の点に優れ、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金成分を含有し、焼入れ焼戻し熱処理を施した後に、硬質により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨削性においては劣るが、磨削に優れている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020E-070
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	7.0mm
全長	110mm	有効長	70mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	28g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。

先端Xシニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.