品番: EA824CP-8.0

品名: 8.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	2,190円 (税抜)/ 2,409円(税込)				
カタログ価 格	2,190円(税抜)/2,409円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/12 08:11現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0923ページ				







仕様

メーカー	大西工業	型番	020E-080
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の 穴あけ用	刃先径	8.0mm
全長	110mm	有効長	70mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	34g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.