

品番 : EA824CS-3.4

品名：3.4x100mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)



販売価格	1,120円(税抜)／1,232円(税込)
カタログ価格	1,120円(税抜)／1,232円(税込)
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/16 08:03現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	0890ページ



仕様

メーカー	大西工業	型番	026-034
用途	ステンレス・鉄工の穴あけ用	刃先径	3.4mm
全長	100mm	有効長	32mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	CO-HSS(コバルトハイス)	重量	22g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。

溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

ステンレスの穴あけに適した先端角135°

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスヨ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.