品番：EA824CT-3.2

品名：3.2x106mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)

販売価格	2,100円（税抜）／ 2,310円（税込）			
カタログ価格	2,100円（税抜）／2,310円(税込)			
在庫数	最新在庫：6　（2025/10/29 16:54現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0989ページ			

仕様

メーカー	大西工業	型番	027-032
用途	ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用	刃先径	3.2mm
有効長	30mm	全長	106mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適用機種	軽量ハンマードリル
材質	コバルトハイス鋼（HSS CO）		

軽量ハンマードリル（SDSプラスシャンク）にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用（回転専用）としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角（135°）になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.