

品番 : EA824CT-5.2

品名 : 5.2x130mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/21 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0952ページ		



#### 仕様

メーカー	大西工業	型番	027-052
用途	ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用	刃先径	5.2mm
有効長	45mm	全長	130mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適用機種	軽量ハンマードリル
材質	コバルトハイス鋼(HSS CO)		

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.