

品番 : EA824CT-5.5

品名 : 5.5x130mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,450円(税抜) / 2,695円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,450円(税抜) / 2,695円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/21 04:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0952ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                  |      |           |
|--------|------------------|------|-----------|
| メーカー   | 大西工業             | 型番   | 027-055   |
| 用途     | ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用   | 刃先径  | 5.5mm     |
| 有効長    | 45mm             | 全長   | 130mm     |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク       | 適用機種 | 軽量ハンマードリル |
| 材質     | コバルトハイス鋼(HSS CO) |      |           |

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.