品番: EA824CT-7.0

品名: 7.0x140mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



| 販売価格 | 3,310円(税抜)/3,641円(税込) | | | | |
|------------|------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 3,310円(税抜)/3,641円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/10/29 16:54現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0989ページ | | | | |



仕様

| メーカー | 大西工業 | 型番 | 027-070 |
|--------|------------------|------|-----------|
| 用途 | ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用 | 刃先径 | 7.0mm |
| 有効長 | 51mm | 全長 | 140mm |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適用機種 | 軽量ハンマードリル |
| 材質 | コバルトハイス鋼(HSS CO) | | |

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.