

品番：EA824DF-10

品名：10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)



販売価格	1,720円(税抜)／1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜)／1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/23 07:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm	刃径	10.0mm
溝長	26mm	全長	65mm
取付部寸法	13mm	材質	HSS(チタンコーティング)
適用機種	・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー	入数	1本
鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に			
ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。			
特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。 充電工具のバッテリー消耗を軽減。			
長寿命なコーティングドリル			
※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。 傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

