


品番：EA824DF-2

品名：2.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)



販売価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/18 16:14現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0891ページ		



仕様

六角シャンク	6.35mm	刃径	2.0mm
溝長	16mm	全長	51mm
取付部寸法	13mm	材質	HSS(チタンコーティング)
適用機種	・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー	入数	2本

鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に

ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。

特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。
充電工具のバッテリー消費を軽減。

長寿命なコーティングドリル

※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

