

品番：EA824DF-2.8

品名：2.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)



販売価格	855円(税抜) / 941円(税込)		
カタログ価格	855円(税抜) / 941円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 14:00現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	0891ページ		



#### 仕様

六角シャンク	6.35mm	刃径	2.8mm
溝長	16mm	全長	51mm
取付部寸法	13mm	材質	HSS(チタンコーティング)
適用機種	・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー	入数	2本

鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に

ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。

特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。  
充電工具のバッテリー消費を軽減。

長寿命なコーティングドリル

※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。  
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

