品番: EA824DF-3.3

品名: 3.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸·2本)



販売価格	<b>735円</b> (税抜)/809円(税込)					
カタログ価 格	735円(税抜)/809円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/11/10 01:45現在)					
商品入数	2	販売単位	ST			
カタログ ページ	0925ページ					







## 仕様

六角シャンク	6.35mm	刃径	3.3mm
溝長	16mm	全長	51mm
取付部寸法	13mm	材質	HSS(チタンコーティング)
適用機種	<ul><li>・ボール盤</li><li>・電動ドリル</li><li>・充電式インパクトドライバー</li><li>・充電式ドリルドライバー</li></ul>	入数	2本

## 鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に

ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。

特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。 充電工具のバッテリー消耗を軽減。

## 長寿命なコーティングドリル

※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。 傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.