品番: EA824DF-3.8

品名: 3.8x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸·2本)



| 販売価格 | 610円(税抜)/671円(税込) | | | | | |
|------------|------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価 格 | 610円(税抜)/671円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/11/10 01:45現在) | | | | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | | | |
| カタログページ | 0925ページ | | | | | |









仕様

| | (A) | | |
|--------|--|----|----------------|
| 六角シャンク | 6.35mm | 刃径 | 3.8mm |
| 溝長 | 20mm | 全長 | 57mm |
| 取付部寸法 | 13mm | 材質 | HSS(チタンコーティング) |
| 適用機種 | ・ボール盤・電動ドリル・充電式インパクトドライバー・充電式ドリルドライバー | 入数 | 2本 |

鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に

ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。

特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。 充電工具のバッテリー消耗を軽減。

長寿命なコーティングドリル

※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。 傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.