

品番：EA824DF-8

品名：8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,330円(税抜) / 1,463円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,330円(税抜) / 1,463円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/03/23 09:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0891ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|----|----------------|
| 六角シャンク | 6.35mm | 刃径 | 8.0mm |
| 溝長 | 26mm | 全長 | 65mm |
| 取付部寸法 | 13mm | 材質 | HSS(チタンコーティング) |
| 適用機種 | ・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー | 入数 | 1本 |

鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に

ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。

特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。
充電工具のバッテリー消費を軽減。

長寿命なコーティングドリル

※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

