品番: EA824DP-3.5

品名: 3.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)



| 販売価格 | 960円(税抜)/1,056円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 960円(税抜)/1,056円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/26 13:15現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0994ページ | | | | |





仕様

| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ETK-3.5S |
|------|--------------------------------|--------|--------------|
| 用途 | 材木・竹・アルミサッシ等の釘・木ネジ の下穴あけ作業に | ドリル径 | 3.5mm |
| 溝長 | 20mm | 全長 | 60mm |
| 重量 | 11g | 六角シャンク | 6.35mm(1/4") |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | | |

ショートタイプですので、作業しにくい狭い所(収納BOX内)もラクラク作業できます。

電動ドリル・インパクトドライバー対応

二条溝形状で切れ味抜群の為、硬い木材にも鋭く食い込みすばらしい切れ味!

錐がテーパー(先細)状の為1本で広範囲の穴あけができ、釘・木ネジのキキが抜群!食いつかず安心して作業が行え木屑の排出もスムーズ!

材料の割れを防ぎ釘打ちなどが容易

ハイス鋼の為、耐久性に大変優れています。

六角シャンクだから電動ドリルにワンタッチで取り付けできます。

<注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。

- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バイス等でしっかり固定して作業して下さい。

代替品



品番EA824DM-135コメントサイズご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.