


品番：EA824DP-3.5

品名：3.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/29 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ETK-3.5S
用途	材木・竹・アルミサッシ等の釘・木ネジの下穴あけ作業に	ドリル径	3.5mm
溝長	20mm	全長	60mm
重量	11g	六角シャンク	6.35mm(1/4")
材質	HSS(ハイス鋼)		

ショートタイプですので、作業しにくい狭い所(収納BOX内)もラクラク作業できます。

電動ドリル・インパクトドライバー対応

二条溝形状で切れ味抜群の為、硬い木材にも鋭く食い込みすばらしい切れ味!

錐がテーパ(先細)状の為1本で広範囲の穴あけができ、釘・木ネジのキキが抜群!食いつかず安心して作業が行え木屑の排出もスムーズ!

材料の割れを防ぎ釘打ちなどが容易

ハイス鋼の為、耐久性に大変優れています。

六角シャンクだから電動ドリルにワンタッチで取り付けできます。

<注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。

- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・小物の加工の際は、バイス等でしっかり固定して作業して下さい。

代替品

	<p>品番 EA824DM-135</p> <p>コメント サイズご確認下さい</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.