


品番：EA824DP-5.0

品名：5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 780円(税抜) / 858円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 780円(税抜) / 858円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/25 15:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0957ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                            |      |          |
|--------|----------------------------|------|----------|
| メーカー   | トップ工業(TOP)                 | 型番   | ETK-5.0S |
| 用途     | 材木・竹・アルミサッシ等の釘・木ネジの下穴あけ作業に | ドリル径 | 5.0mm    |
| 溝長     | 20mm                       | 全長   | 60mm     |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4")               | 重量   | 12g      |
| 材質     | HSS(ハイス鋼)                  |      |          |

ショートタイプですので、作業しにくい狭い所(収納BOX内)もラクラク作業できます。

電動ドリル・インパクトドライバー対応

二条溝形状で切れ味抜群の為、硬い木材にも鋭く食い込みすばらしい切れ味!

錐がテーパ(先細)状の為1本で広範囲の穴あけができ、釘・木ネジのキキが抜群!食いつかず安心して作業が行え木屑の排出もスムーズ!

材料の割れを防ぎ釘打ちなどが容易

ハイス鋼の為、耐久性に大変優れています。

六角シャンクだから電動ドリルにワンタッチで取り付けできます。

<注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。

- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・小物の加工の際は、バイス等でしっかり固定して作業して下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.