

品番：EA824DS-3.0

品名：3.0mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	745円(税抜)／ 820円(税込)			
カタログ価格	745円(税抜)／820円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/19 11:40現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



品名	薄板ドリル
品番	EA824DS-3.0
規格	JIS S 5017
材質	HSS
刃先径	3.0mm
全長	81mm
有効長	33mm
六角シャフト径	6.35mm
用途	鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけ
特徴	刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。
対応機種	電動ドリル、インパクトドライバー対応

仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ERD-3.0
刃先径(mm)	3.0	全長(mm)	81
有効長(mm)	33		
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに			
材質	HSS(ハイス鋼)	六角シャフト	6.35mm
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。			
電動ドリル、インパクトドライバー対応			