品番: EA824DS-3.8

品名: 3.8mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



| 販売価格 | 855円(税抜)/941円(税込) | | | | |
|-------------|------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 855円(税抜)/941円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/11/26 11:40現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 0926ページ | | | | |









仕様

| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-3.8 |
|------|------------|--------|-----------|
| 刃先径 | 3.8mm | 溝長 | 22mm |
| 全長 | 84mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 重量 | 22g | 材質 | HSS(ハイス鋼) |

鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに

刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。

X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます.

電動ドリル、インパクトドライバー対応

バリを抑えて真円に近い穴あけが可能

<注意>

- ·作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
- ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
- ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。

代替品



品番 EA824PJ-3.8

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.