


品番：EA824DS-7.0

品名：7.0mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		



### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ERD-7.0
刃先径	7.0mm	溝長	40mm
全長	90mm	材質	HSS(ハイス鋼)
六角シャンク	6.35mm		

鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに

刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。

電動ドリル、インパクトドライバー対応

重量	40g		
----	-----	--	--


X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あげができます。

バリを抑えて真円に近い穴あげが可能

#### <注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
- ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
- ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。

代替品

	<p>品番 EA824PG-7.0 コメント</p>
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.