

品番：EA824DV-3.2

品名：3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0888ページ		



仕様


メーカー	イシハシ精工	商品名	正宗ツインカッター
刃先径	3.2mm	全長	49mm
溝長	12mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

代替品

	品番 EA824DW-3.2 コメント
--	------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.