

品番：EA824DV-3.8

品名：3.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 660円(税抜) / 726円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 660円(税抜) / 726円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/04 18:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0888ページ                      |      |   |



### 仕様


|      |          |       |                                    |
|------|----------|-------|------------------------------------|
| メーカー | イシハシ精工   | 商品名   | 正宗ツインカッター                          |
| 刃先径  | 3.8mm    | 全長    | 55mm                               |
| 溝長   | 14mm     | 先端角   | 118°                               |
| 先端形状 | X型       | ねじれ角  | 標準                                 |
| 材質   | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

### 代替品

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 品番 EA824DW-3.8<br>コメント |
|--|------------------------|

