品番: EA824DZ-10

品名:10x80mm ドリルビット(1/4"六角軸/プラスチック用)



販売価格	<b>2,550円</b> (税抜)/ 2,805円(税込)				
カタログ価 格	2,550円(税抜)/2,805円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/19 14:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1695ページ				









## 仕様

刃先径(mm)	10	全長(mm)	80
有効長(mm)	40	六角シャンク径	1/4" (6.35mm)
材質	炭素鋼(S55C)	適応材	プラダン、PP発泡シート、プラスチック
適用機種	電動ドリル、ボール盤		

ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用

当て板がなくても美しく加工できます。

バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.