

品番：EA824DZ-60

品名：12x140mm プラスチック用ビット(普通鋼)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 900円(税抜) / 990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 900円(税抜) / 990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/30 18:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0891ページ1411ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------|-------|----------------|
| サイズ | #12 | 全長 | 140mm |
| 有効長 | 100mm | 軸径 | 7mm |
| シャンク形状 | 三本溝 | 適合材質 | プラスチック、アクリル、塩ビ |
| 適合機種 | 電気ドリル ボール盤 | 材質 | 普通鋼 |
| 重量 | 65g | 適正回転数 | 2,500rpm以下 |

樹脂材の穴あけに

刃先は半円錐の特殊形状で、簡単にきれいな穴あけができます。

プラスチック・アクリル・塩ビ、割れやすい材への穴あけも可能。

グラインダーを用いて鉄ドリルと同じ要領で研磨を行うと永く使用可能です。

※強く押し過ぎると材料が割れてしまう場合がありますのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.