

品番：EA824EG-3

品名：3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)



販売価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/23 23:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



TiNコーティング

最も高硬度なコーティングで高速度で磨
削可能。切削時に発生する熱、磨削粉、切屑の侵入を防止する効果のあるコーティングです。

品名	EA824EG-3
品番	EA824EG-3
規格	JIS B 1301
材質	SKH51
角度	60°
先端径	3mm
胴径	8mm
全長	100mm
用途	高精度の位置決め、穴の面取り加工に
特長	耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。

品名	EA824EG-3
品番	EA824EG-3
規格	JIS B 1301
材質	SKH51
角度	60°
先端径	3mm
胴径	8mm
全長	100mm
用途	高精度の位置決め、穴の面取り加工に
特長	耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。

仕様

材質	SKH51	角度	60°
先端径	3mm	胴径	8mm
全長	100mm	用途	高精度の位置決め、穴の面取り加工に
特長	耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。		
Tinコーティング			
対応被削材	一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.