

品番：EA824FE-135

品名：13.5x107mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,450円(税抜) / 10,395円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/03 23:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|---|-----|--------|
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 13.5mm |
| 全長 | 107mm | 溝長 | 61mm |
| 対応被削材 | スチール(<1000N/mm ² (31HRC))、鋳鉄、アルミ、プラスチック、 木材(硬質/軟質) | 入数 | 1本 |
| 先端のステップ形状はφ2.5mm | | | |
| コードレス/コード付き電動工具での使用に最適 | | | |
| 通常のツイストドリルよりも大幅に高速 | | | |
| 既存の穴への拡大加工も容易 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.