

品番：EA824FE-155

品名：15.5x115mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ°)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**HSS鋼(Hアイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイススピード-スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタム・コバルト・ニオブ・モリブデンなどの合金元素を添加し、焼入れ焼戻し熱処理を施した。高硬度に劣る鋼材で使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、切削に優れている。

### 仕様

材質	HSS(Hアイス)	刃先径	15.5mm
全長	115mm	溝長	69mm
対応被削材	スチール(<1000N/mm <sup>2</sup> (31HRC))、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質)	入数	1本
先端のステップ形状はφ2.5mm			
コードレス/コード付き電動工具での使用に最適			
通常のツイストドリルよりも大幅に高速			
既存の穴への拡大加工も容易			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.