

品番：EA824FE-160

品名：16.0x115mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ°)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・ステンレス鋼製のハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタム・ニオブ・コバルト・チタンなどの合金元素を添加し、焼入れ焼戻し処理を施した。従って、通常の鋼よりも硬く、切削速度に比べては著しく伸びに優れている。

## 仕様

材質	HSS(ハイス)	刃先径	16.0mm
全長	115mm	溝長	69mm
対応被削材	スチール(<1000N/mm <sup>2</sup> (31HRC))、鋳鉄、アルミ、プラスチック、 木材(硬質/軟質)	入数	1本
先端のステップ形状はφ2.5mm			
コードレス/コード付き電動工具での使用に最適			
通常のツイストドリルよりも大幅に高速			
既存の穴への拡大加工も容易			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.