

品番：EA824FG-1.5

品名：1.5x 40mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 635円(税抜) / 699円(税込) | | |
| カタログ価格 | 635円(税抜) / 699円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 09:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|--|----|----------|
| 刃先径 | 1.5mm | 全長 | 40mm |
| 溝長 | 18mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | 鋼材(1000N/mm ² 迄(31HRC)、 鋳造材料、アルミニウム、 プラスチック、木材 (硬質/軟質) | 入数 | 10本 |
| コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適 | | | |
| 通常のツイストドリルよりも大幅に高速 | | | |
| 既存の穴の拡大加工も容易 | | | |
| ボルトやリベットの抜き取りに最適 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.