

品番 : EA824FG-10.5

品名 : 10.5x133mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ°)



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ			



仕様

刃先径	10.5mm	全長	133mm
溝長	87mm	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	鋼材(<1000N/mm ² (31HRC)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質))		
先端のステップ形状はφ2.5mm			
コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適			
通常のツイストドリルよりも大幅に高速			
既存の穴の拡大加工も容易			
ボルトやリベットの抜き取りに最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.