

品番 : EA824FG-13.0

品名 : 13.0x151mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ°)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 6,210円(税抜) / 6,831円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 6,210円(税抜) / 6,831円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/20 21:45現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | EA |
| カタログページ |                              |      |    |



#### 仕様

|                       |  |    |          |
|-----------------------|--|----|----------|
| 刃先径                   | 13.0mm   | 全長 | 151mm    |
| 溝長                    | 101mm  | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材                 | 鋼材(<1000N/mm <sup>2</sup> (31HRC)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質)) |    |          |
| 先端のステップ形状はφ2.5mm      |  |    |          |
| コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適 |  |    |          |
| 通常のツイストドリルよりも大幅に高速    |  |    |          |
| 既存の穴の拡大加工も容易          |  |    |          |
| ボルトやリベットの抜き取りに最適      |  |    |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.