

品番 : EA824FJ-0.3

品名 : 0.30x 19mm ストレートドリル(HSS/10本)



|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 415円(税抜) / 457円(税込)           |      |    |
| カタログ価格  | 415円(税抜) / 457円(税込)           |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 17 (2026/05/06 17:08現在) |      |    |
| 商品入数    | 10                            | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0880ページ                       |      |    |



**HSS(HAイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは鋼質下での使用や切削性能を高める際に、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入・焼戻しを繰り返した後に、球状化処理が施され、硬さがHRC60前後と高くなる。また、硬さがHRC60前後と高くなるため、切削速度に比べて、切削速度に比べては劣るが、切削に強い。

### 仕様

|        |           |          |       |
|--------|-----------|----------|-------|
| 材質     | HSS(HAイス) | サイズ(刃先径) | 0.3mm |
| 全長(mm) | 19        | 有効長      | 3mm   |
| 入数     | 10本       | 先端角      | 118°  |
| 対応被削材  | 鉄         |          |       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.