

品番 : EA824FK-1.2

品名 : 1.20x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 700円(税抜) / 770円(税込)          |      |    |
| カタログ価格  | 700円(税抜) / 770円(税込)          |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/21 07:23現在) |      |    |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0881ページ                      |      |    |



**HSS(Hアイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、Hアイスドリルは通常のHアイスと同等のHアイスに、高速鋼での切削性能を高めるために、鋼の成分、クロム、バナジウム、ニッケル、コバルト、モリブデンを多量に添加し、熱入り等の熱処理を施した後に、球状化の処理が施されている。また、硬さや強度と比較すると、切削速度においては劣るが、寿命に優れている。



### 仕様

|        |           |       |                |
|--------|-----------|-------|----------------|
| 刃先径    | 1.2mm     | 全長    | 38mm           |
| 溝長     | 16mm      | 先端角   | 118°           |
| 材質     | HSS(Hアイス) | 対応被削材 | 一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄 |
| 入数     | 10本       |       |                |
| シンニング付 |           |       |                |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.