

品番 : EA824FW-110

品名 : M10/191mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/27 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を高めるために、炭素、クロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を含有し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を経た後、研削により仕上げられて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、靱性に優れている。

### 仕様

材質	HSS(ハイス)	ねじサイズ	M10
下穴径	11.0mm	シャンク径	18.0mm
全長	191mm	先端	180°
対応被削材	スチール(<math>800\text{N/mm}^2</math>)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック		

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.