

品番：EA824FW-132

品名：M12/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,360円(税抜) / 9,196円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,360円(税抜) / 9,196円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/15 19:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------------|------------------|------------|----------|
| サイズ | M12 | 最大径(座ぐり外径) | 20mm |
| 先端径(下穴用ガイド径) | 13mm | シャンク径 | 12.5mm |
| 先端角度 | 180° | 全長 | 100mm |
| 対応被削材 | 一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など | 材質 | HSS(ハイス) |
| 入数 | 1本 | | |

ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。

通り穴(精密)用
ボルト径に対して遊びが少ない精密な下穴に対応します。

ドイツ工業規格 DIN 373 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.