

品番：EA824FW-6

品名：M 6/142mm 段付ドリル(90° 皿小ねじ下穴用)



販売価格	7,280円(税抜) / 8,008円(税込)		
カタログ価格	7,280円(税抜) / 8,008円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(高速切削用ハイス)とも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタム、コバルト、ニッケルといった合金成分を含有し、焼入れ焼戻し等の熱処理を経た後、研削により仕上げられて使用される。また、硬度の差と比較すると、脆性に関しては劣るが、靱性に優れている。

### 仕様

材質	HSS(ハイス)	ねじサイズ	M6
下穴径	6.4mm	シャンク径	12.0mm
全長	142mm	先端	90°
対応被削材	スチール(<800N/mm <sup>2</sup> )、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック		

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.