

品番 : EA824FY-10.0

品名 : 10.0x54mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High-speed steel)の略称で、ドリルビットの刃先部分に使用される鋼材の一種です。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱に強く、切削速度が速く、加工精度が高いという特徴があります。HSS鋼は、ドリルビットの刃先部分に使用される鋼材の一種です。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱に強く、切削速度が速く、加工精度が高いという特徴があります。

### 仕様

材質	HSS-G	刃先径	10.0mm
全長	54mm	有効長	38mm
先端角	118°	六角シャンク	6.35mm(1/4")
対応被削材	スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂		

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.