


品番：EA824FY-4.0

品名：4.0x44mm ドリルビット(六角軸/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 880円(税抜) / 968円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 880円(税抜) / 968円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/17 20:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High-speed steel)の略称で、ドリル刃先部分に高硬度の合金成分も含まれるハイスは、通常下での硬さや耐熱性を高めるために、鋼の成分に、タンタム、ニオブ、コバルト、ニッケル、モリブデン、バナジウムなどの合金成分を少量添加し、熱入や等熱処理を施した後に、油冷により成形されて使用される。また、耐摩耗性の比較すると、鋼製物に比べては劣るが、切削に優れている。

### 仕様

|       |                        |        |              |
|-------|------------------------|--------|--------------|
| 材質    | HSS-G                  | 刃先径    | 4.0mm        |
| 全長    | 44mm                   | 有効長    | 20mm         |
| 先端角   | 118°                   | 六角シャック | 6.35mm(1/4") |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 |        |              |

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.