


品番：EA824FY-5.0

品名：5.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High-speed steel)の略称で、ドリルビットの刃先部分に使用される鋼材の一種です。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、高速度での切削や切削熱に耐えるために、鋼中にコバルト、タンタム、ニオブ、モリブデン、バナジウムなどの合金成分を少量添加し、焼入や焼戻し処理を施した後に、油冷により成形されて使用される。また、切削性能の向上を図るため、表面処理に際しては、切削に最適な状態に調整されている。

仕様

材質	HSS-G	刃先径	5.0mm
全長	50mm	有効長	26mm
先端角	118°	六角シャック	6.35mm(1/4")
対応被削材	スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂		

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.