


品番：EA824HA-6.5

品名：6.5x 80mm スポット溶接取り外しドリル



販売価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 18:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形先端のハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタム・ニオブ・コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により磨かれて使用される。また、研磨前後と比較すると、磨き磨削においては劣るが、磨削に優れている。

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	TiNコーティング スポットカッター
サイズ	6.5mm	全長	80mm
材質	HSS(ハイス)		
チタンコーティング			
スポット溶接取り外し用			
独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を發揮します。			
厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。			
エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。			
【注意事項】			
・不適切な条件で使用しないでください。			
・被削材は資怒り固定し、加工してください。			
・切刃や切り屑には触れないようにしてください。			
・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.