


品番 : EA824HS-10

品名 : 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/02/16 07:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0945ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 用途 | 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4") |
| 刃先径 | 10.0mm | 有効長(適合板厚) | 1.5mm |
| 材質 | ハイス材(SKH51) | | |
| 切れ味に優れており、バリの少ないきれいな穴開けが可能 | | | |
| 刃数が多いため、被削材に食いつきにくく使いやすい | | | |
| 二段切り刃先仕上げで、バリが無く、耐久性、耐欠損性に優れています。 | | | |
| 優れた切粉ハケ具合で、穴開け速度向上 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.