

品番：EA824HT-10.5



品名：10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,390円(税抜)／3,729円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,390円(税抜)／3,729円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/02/16 05:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0945ページ                      |      |   |



|      |              |
|------|--------------|
| 品名   | EA824HT-10.5 |
| 品番   | EA824HT-10.5 |
| 規格   | 10.5mm       |
| 材質   | SKH55        |
| 表面処理 | TiAlN        |



鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

|                             |                                       |           |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 用途                          | ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック                   | 六角シャンク    | 6.35mm(1/4") |
| 刃先径                         | 10.5mm                                | 有効長(適合板厚) | 6mm          |
| 材質                          | 本体:コバルトハイス(SKH55)<br>表面処理:TiAlNコーティング |           |              |
| 切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ       |                                       |           |              |
| 抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能    |                                       |           |              |
| 耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜 |                                       |           |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.