

品番：EA824HT-12.5



品名：12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



販売価格	3,390円(税抜)／3,729円(税込)			
カタログ価格	3,390円(税抜)／3,729円(税込)			
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/16 05:27現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0945ページ			



品名	EA824HT-12.5	品番	EA824HT-12.5
規格	12.5mm	材質	SKH55
表面処理	TiAlN	有効長	6mm



鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

用途	ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック	六角シャンク	6.35mm(1/4")
刃先径	12.5mm	有効長(適合板厚)	6mm
材質	本体:コバルトハイス(SKH55) 表面処理:TiAlNコーティング		
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ			
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能			
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.