

品番 : EA824HT-33



品名 : 33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



販売価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
カタログ価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/18 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0981ページ		



品番	EA824HT-33
品名	33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
材質	SKH55
表面処理	TiAlN
有効長	6mm
適合板厚	0.5~1.5mm



鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

#### 仕様

用途	ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック	六角シャンク	6.35mm(1/4")
刃先径	33mm	有効長(適合板厚)	6mm
材質	本体:コバルトハイス(SKH55) 表面処理:TiAlNコーティング		
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ			
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能			
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.