品番: EA824MA-6.0

品名: 6.0x105mm ドリルビット(超硬付刃)



販売価格	3,100円 (税抜)/3,410円(税込)				
カタログ価 格	3,100円(税抜)/3,410円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/09 18:44現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0919ページ				



仕様

メーカー	フクダ精工	用途	鋳鉄、非鉄金属用
刃先	6.0mm	全長	105mm
溝長	67mm	材質	G2(ろう付タイプ)
リード角	右ねじれ20°	直径公差	0~0.03

シャンク径は刃先と同径

ろう付タイプで経済的です。 鋳鉄や非鉄金属を対照としたドリルで優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

【警告】

- ・破損する危険があるので、保護メガネ等を使用してください。
- ・切りくずの飛散、巻き付き等によるけがに注意してください、
- ・切れ刃に素手で触れないでください。
- ・研削すると粉塵が発生しますので充分な集塵・換気を行ってください。

代替品



品番 EA824AX-6

コメント 6.0x66mm 超硬ソリット゛ト゛リル

株式会社エスコ