

品番：EA824MA-7.0

品名：7.0x112mm ドリルビット(超硬付刃)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,280円(税抜) / 3,608円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,280円(税抜) / 3,608円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/10 09:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0882ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------|------|------------|
| メーカー | フクダ精工 | 用途 | 鋳鉄、非鉄金属用 |
| 刃先 | 7.0mm | 全長 | 112mm |
| 溝長 | 75mm | 材質 | G2(ろう付タイプ) |
| リード角 | 右ねじれ20° | 直径公差 | 0~0.03 |

シャンク径は刃先と同径

ろう付タイプで経済的です。鋳鉄や非鉄金属を対照としたドリルで優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

【警告】

- ・破損する危険があるので、保護メガネ等を使用してください。
- ・切りくずの飛散、巻き付き等によるけがに注意してください、
- ・切れ刃に素手で触れないでください。
- ・研削すると粉塵が発生しますので十分な集塵・換気を行ってください。

代替品

| | |
|--|----------------------|
| | 品番 EA824AX-7 コメント |
|--|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

