

品番：EA824NA-0.5

品名：0.5x 27mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/06 17:50現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	入数
EA824NA-0.5	0.5	27	7.5	2

品番	径	全長	溝長	入数
EA824NA-0.5	0.5	27	7.5	2

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量の炭素と少量のニッケル、クロム、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加した鋼を指します。HSS鋼は、鋼に比べて硬く、熱処理により硬度を高くすることができ、切削加工性が優れています。また、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、切削速度を高くすることができます。HSS鋼は、切削加工の分野で広く使われています。

品番	径	全長	溝長	入数
EA824NA-0.5	0.5	27	7.5	2

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP0.5
材質	HSS(ハイス)	刃先径	0.5mm
全長	27mm	溝長	7.5mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.