

品番：EA824NA-1.3

品名：1.3x 45mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:32現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		



品名	材質	径	長さ	規格
SDP1.3	HSS	1.3	45	JIS B 0504

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形等のHSSと区別される。HSSは常温での硬さや磨削性が高いため、鋼に比べて、タングステン、コバルト、ニッケル等の合金元素を添加し、焼入れ焼戻しを繰り返して使用される。また、硬度や引張強度と、磨削性については異なる特性に備わっている。

品名	材質	径	長さ	規格
SDP1.3	HSS	1.3	45	JIS B 0504

品名	材質	径	長さ	規格
SDP1.3	HSS	1.3	45	JIS B 0504

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP1.3
材質	HSS(ハイス)	刃先径	1.3mm
全長	45mm	溝長	22mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル			
標準ねじれ角			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.