

品番：EA824NA-12.4

品名：12.4x152mm ストレートドリル(HSS)



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-12.4	12.4	152	114	HSS	本

径	全長	溝長	材質	単位
12.4	152	114	HSS	本

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量の炭素と少量のニッケル、クロム、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加した鋼を指す。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により硬度を高くすることができ、切削加工性が優れている。また、耐磨耗性に優れている。HSS鋼は、切削加工、ドリル、鋸刃、工具などに広く使用されている。

品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-12.4	12.4	152	114	HSS	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP12.4
材質	HSS(ハイス)	刃先径	12.4mm
全長	152mm	溝長	114mm
入数	1本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.